

# Cilindro tipo fole EB-215-155

Número de referência: 36492

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tamanho                                | 215                                                 |
| Diâmetro necessário para a instalação  | 230 mm                                              |
| Curso                                  | 155 mm                                              |
| Altura máx., avançada                  | 230 mm                                              |
| Ângulo de inclinação máximo            | 30 deg                                              |
| Desvio máx.                            | 20 mm                                               |
| Altura de instalação mín.              | 75 mm                                               |
| Modo de funcionamento                  | Atuação simples                                     |
| Pressão operacional                    | 0 bar...8 bar                                       |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:::4] |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | O funcionamento lubrificado não é possível          |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                     |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                   |
| Temperatura ambiente                   | -40 oC...70 oC                                      |
| Força de reposição                     | 200 N                                               |
| Peso do produto                        | 2300 g                                              |
| Tipo de montagem                       | Com rosca fêmea                                     |
| Conexão pneumática                     | G3/4                                                |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                          |
| Material do fole                       | NR/BR                                               |
| Material da caixa                      | Aço<br>Galvanizado                                  |