


Pórtico da superfície planar EXCM-40-

Número de referência: 3741955

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Curso do eixo X	200 mm...2000 mm
Curso do eixo Y	200 mm...1000 mm
Posição de montagem	Horizontal
Construção	Pórtico da superfície planar
Tipo de motor	Motor de passo
Pressão operacional	8 bar
Aceleração permissível máx., apenas sistema mecânico	20 m/s ²
Aceleração horizontal máx.	5 m/s ²
Velocidade permitida máx., apenas sistema mecânico	2 m/s
Velocidade horizontal máx.	1 m/s
Precisão de repetição	±0,1 mm
Ciclo de funcionamento	100%
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva das Máquinas da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	de acordo com a normativa do Reino Unido para as máquinas
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 90% Não condensante
Nível de ruído	65 dB(A)
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	10 oC...50 oC
Carga nominal com resposta dinâmica máxima	4 kg
Tipo de montagem	Pelo conjunto de montagem Com conjunto de ajustes Com porcas fendidas
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS