

Filtro de rede CADF-C15-11A-P3

Número de referência: 3947275

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	47 mm
Altura	70 mm
Comprimento	231 mm
Posição de montagem	Convecção livre
Tensão de funcionamento	520/300V
Corrente de entrada	16 A
Frequência da rede de distribuição	50 Hz...60 Hz
Certificado	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Peso do produto	900 g
Tipo de montagem	Placa de montagem, aparafusada
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS