

Conjunto paralelo EAMM-U-45-V32-42A-63

Número de referência: 4280674

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	45
Distância centro a centro	63 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Relação de transmissão	1:1
Velocidade rotacional máx.	3600 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-20 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 oC...50 oC
Momento de inércia	4.35 kgmm ²
Acionamento de torque sem carga	0.05 Nm
Torque transmissível	0.5 Nm
Peso do produto	243 g
Código da interface, atuador	V32
Código da interface, Motor in	42A
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS