

Conector dentado para tubos RTU-PK-3/4

Número de referência: 4499

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Largura nominal | 2.5 mm |
| Pressão de operação para toda a faixa de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Meio de funcionamento | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | 0 oC...60 oC |
| Conexão pneumática 1 | Para tubos de diâmetro externo 6 mm |
| Conexão pneumática 2 | Para tubos de diâmetro externo 4 mm |
| Temperatura ambiente, Fahrenheit | 32 oF...140 oF |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |
| Material da caixa | Latão |