


Válvula pneumática VL-5-PK-3

Número de referência: 4504

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	5/2, monoestável
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	105 l/min
Porta de trabalho pneumática	PK-3
Pressão operacional	1,5 bar...8 bar
Construção	Assento axial
Largura nominal	2,5 mm
Desligar tempo de comutação	22 ms
Ligar o tempo de comutação	15 ms
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7::-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	130 g
Tipo de montagem	Alternativa: Na base de apoio Na estrutura de montagem Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 2	PK-3
Conexão pneumática 3	PK-3
Conexão pneumática 4	PK-3
Conexão pneumática 5	PK-3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da base de apoio	Latão Reforçado com PPS
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Polímero Zinco fundido