

Bobina do solenoide MSFG-12

Número de referência: 4526

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Indicação da posição de comutação	não
Tempo de recolha mín.	10 ms
Ciclo de funcionamento	100%
Características da bobina	12V CC: 4,1W
Flutuações permissíveis da tensão	+/- 10 %
Em conformidade com LABS	VDMA24364-C1-L
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-5 oC...40 oC
Torque de aperto máx. do conector fêmea	0.4 Nm
Peso do produto	55 g
Ligação elétrica	3 pinos Sinalizadores de conectores com diagrama de conexão de acordo com a norma da Festo para MSSD-F
Tipo de montagem	Com porca moleteada
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da bobina do solenoide	Termofixo Cobre Aço
Material do enrolamento	Cobre