

Manivela VAOH-F10-D12-H9-A

Número de referência: 4650071

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento	130 mm
Tipo de atuação	Manual
Posição de montagem	Qualquer um
Largura das faces	8 mm
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Peso do produto	145 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da alavanca de acionamento manual	Aço galvanizado