

# Montagem de perfil EAHF-L2-25-P-D1

Número de referência: 4759753

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	25
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íons de lítio	Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A, com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni
Classe de sala limpa	Elemento instalado estaticamente, não é possível uma avaliação significativa de acordo com a norma ISO 14644-1
Peso do produto	16 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da placa	Liga de alumínio anodizado forjada