

Acoplamento rápido EAMD-16-15-5-8X10

Número de referência: 4819892

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	5 mm
Diâmetro do suporte 2	8 mm
Tamanho	16
Comprimento nominal	15 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	10000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	0.355 kgmm ²
Torque transmissível	1.2 Nm
Peso do produto	13 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS