



Filtro EMC CAMF-C5-FC

Número de referência: 4825847

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa da tensão de operação CC	0 V...30 V
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Faixa da tensão operacional CA	0 V...30 V
Voltagem de funcionamento nominal CA	24 V
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Nível de proteção	IP30
Observação sobre o nível de proteção	Quando montado
Temperatura ambiente	-40 oC...80 oC
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Ligação elétrica 1, função	Extremidade do dispositivo de campo
Ligação elétrica 1, desenho	Retangular
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Tomada
Ligação elétrica 1, saída do cabo	Reto
Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão	Sub-D
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	15
Ligação elétrica 1, pinos/fios ocupados	8
Ligação elétrica 2, função	Lado do controlador
Ligação elétrica 2, desenho	Retangular
Ligação elétrica 2, tipo de conexão	Conectores
Ligação elétrica 2, saída do cabo	Direto
Ligação elétrica 2, tecnologia de conexão	Sub-D
Ligação elétrica 2, número de pinos/fios	15
Ligação elétrica 2, pinos/fios ocupados	8
Ligação elétrica 2, tipo de montagem	2x parafuso 4-40 UNC-2Ap
Protocolo	HIPERFACE
Cor da caixa	Prata
Material da caixa	Plástico metalizado