

Flange de empurra DARF-Q12-32

Número de referência: 4886224

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	32
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Torque de aperto máx.	2.9 Nm
Peso do produto	92 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da flange	Liga de alumínio anodizado forjada
Material dos parafusos	Aço, galvanizado