

# Acoplamento rápido EAMD-42-40-22-16X25

Número de referência: 5046328

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	22 mm
Diâmetro do suporte 2	16 mm
Tamanho	42
Comprimento nominal	40 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	6000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	39 kgmm <sup>2</sup>
Torque transmissível	17 Nm
Peso do produto	186 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS