

Acoplamento rápido EAMD-56-46-14-23X27

Número de referência: 5062229

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	14 mm
Diâmetro do suporte 2	23 mm
Tamanho	56
Comprimento nominal	46,5 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	5500 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	151 kgmm ²
Torque transmissível	38 Nm
Peso do produto	424 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS