

Coletor
MHA3-PR6-3-1/8
Número de referência: 525223

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
N.º máx. de posições da válvula	6
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo de montagem, base de apoio	Pelo orifício de passagem Com guia H
Tipo de válvula de montagem	Com rosca fêmea
Conexão pneumática 1/33	G1/4
Conexão pneumática 2	Rosca fêmea G1/8
Conexão pneumática 3/11	G1/4
Material da base de apoio	Liga de alumínio forjada