

Conexão de barra FBA-2-M12-5POL

Número de referência: 525632

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Peso do produto	28 g
Ligação elétrica	9 pinos/5 pinos Tomada/conector reto e tomada Sub-D / M12 x 1
Faixa da tensão de operação CC	24 V
Limite de corrente	4 A
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	PA
Cor da caixa	Preto
Material dos contactos do pino	Bronze Dourado