

Acessório da posição intermediária SLG-Z-18-A

Número de referência: 525681

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Módulo oscilante
Deteccção de posição	Através do sensor de proximidade
Pressão operacional	1 bar...8 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	75 g
Tipo de montagem	Com orifício de passagem e parafuso de aperto
Conexão pneumática	M3
Material dos batentes	Aço niquelado
Material de vedações	PUR
Material da caixa	Alumínio Anodizado rígido