

Suporte de retenção SLG-D-18

Número de referência: 525705

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	60 g
Tipo de montagem	Com orifício de passagem e parafuso de aperto
Material da caixa	Alumínio Anodizado rígido