


Tubo plástico
PUN-10X1,5-SI-300
Número de referência: 525742

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	10 mm
Raio de curvatura relevante para a taxa de fluxo	54 mm
Diâmetro interior	7 mm
Raio de curvatura mín.	28 mm
Informação da aplicação	TPE-U à base de ésteres O tubo de plástico só deve ser colocado em contacto com cabos cujo revestimento não contenha éster de ácido fosfórico. Caso contrário, o tubo de plástico pode danificar-se.
Características do tubo	com aptidão para cadeias de energia
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Certificado	TÜV
Autoridade emissora do certificado	B 013277 0506 00
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material de teste contra incêndios	UL94 HB
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 oC...60 oC
Peso do produto por comprimento	0.0489 kg/m
Conexão pneumática	Para união rápida com diâmetro externo de 10 mm
Cor	Prata
Dureza da margem	D 52 +/-3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do tubo	TPE-U(PU)