

Conjunto do manômetro DPA-63-16-MA-SET

Número de referência: 526097

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
De acordo com a norma	EN 837-1
Tamanho nominal do tubo, manômetro	40
Construção	Manômetro de Bourdon
Tipo de montagem	Com rosca macho
Pressão operacional	16 bar
Classe de precisão de medição	2,5
Nível de proteção	IP43
Temperatura ambiente	5 oC...60 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Posição de montagem	Qualquer um
Conexão pneumática	G1/8
Peso do produto	250 g