

Conjunto do manómetro DPA-100-16-MA-SET

Número de referência: 526099

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
De acordo com a norma	EN 837-1
Tamanho nominal do tubo, manómetro	40
Construção	Manómetro de Bourdon
Tipo de montagem	Com rosca macho
Pressão operacional	16 bar
Classe de precisão de medição	2,5
Nível de proteção	IP43
Temperatura ambiente	5 oC...60 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Posição de montagem	Qualquer um
Conexão pneumática	G1/4
Peso do produto	305 g