

Medidor de pressão MA-27-160-M5-PSI

Número de referência: 527405

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Taxa de indicação	0 psi...160 psi
Tamanho nominal do tubo, manómetro	27
Prevenção e proteção contra explosões	Considerar as informações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Construção	Manómetro de Bourdon
Tipo de montagem	Instalação em linha
Meio de funcionamento	Gases inertes Fluidos neutros
Nota sobre o meio operacional/controlo	Sem acetileno Sem oxigénio
Pressão operacional	0 MPa...1.1 MPa 0 bar...11 bar 0 psi...159.5 psi
Fator de carga intermitente	0.66
Classe de precisão de medição	4
Nível de proteção	IP43
Temperatura do meio	0 °C...60 °C
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Posição de conexão	Centrado atrás
Conexão pneumática	M5
Materiais em contacto com o meio	Latão
Material do punhão aparafusado	Latão
Material da caixa	PA
Material da janela de inspeção	PS
Cor da caixa	Preto
Peso do produto	11 g

Característica	Valor
Escala	Escala simples psi (exterior)