

Filtro fino
MS4N-LFM
Número de referência: 527698

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Série	MS
Tamanho	4
Construção	Filtro de fibra
Grau de filtração	0.01 µm...1 µm
Drenagem do condensador	Completamente automático Manual, sem retenção Em rotação manual Semiautomático
Pressão operacional	0 MPa...1.4 MPa 0 bar...14 bar 0 psi...203 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Gases inertes
Taxa de fluxo padrão máx. para qualidade do ar	360 l/min
Taxa de fluxo padrão mín. para qualidade do ar	54 l/min
Proteção da bacia	Proteção da bacia plástica Integrado como bacia metálica
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Indicador da pressão diferencial	Indicador visual Pelo sensor de pressão
Certificado	c UL us - Recognized (OL)
Tipo de montagem	Alternativa: Instalação em linha Através dos acessórios
Posição de montagem	Vertical +/- 5º
Material da caixa	Alumínio fundido
Material do filtro	Fibra borossilicatada
Material de vedações	NBR
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS