


Conjunto de reguladores de pressão LRB-3/8-D-O-K2-MINI

Número de referência: 528955

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Mini
Série	D
Bloqueio do atuador	Botão rotativo com retenção
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Regulador do diafragma diretamente acionado Com passagem do fornecimento de ar comprimido
Função do controlador	Pressão de saída constante Com compensação da pressão principal Com escape secundário
Indicador de pressão	Preparado para G1/8
Pressão operacional	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Faixa de regulação da pressão MPa	0.05 MPa...1.2 MPa
Taxa de regulação da pressão	0.5 bar...12 bar
Taxa de regulação da pressão psi	7.25 psi...174 psi
Histerese de pressão máx.	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	1600 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	760 g
Tipo de montagem	Através dos acessórios
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 2	G1/4
Material da base de apoio	Zinco fundido
Material do painel do operador	PA
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Zinco fundido