

Filtro de carvão ativo MS6-LFX-3/8-R

Número de referência: 529687

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	6
Série	MS
Posição de montagem	Vertical +/- 5°
Construção	Filtro de carvão ativo
Proteção da bacia	Proteção da bacia plástica
Pressão operacional	0 bar...20 bar
Taxa de fluxo padrão máx. para qualidade do ar	900 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido em conformidade com ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 °C...60 °C
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido em conformidade com ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Temperatura do meio	5 °C...30 °C
Teor em óleo residual	0.003 mg/m³
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso do produto	600 g
Tipo de montagem	Alternativa: Instalação em linha Através dos acessórios
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 2	G3/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do filtro	Carvão ativo
Material da caixa	Alumínio fundido
Material do copo	PC