

Lubrificante MS6-LOE-1/2-U

Número de referência: 529777

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	6
Série	MS
Posição de montagem	Vertical +/- 5º
Construção	Lubrificante por névoa de óleo padrão proporcional
Capacidade de óleo máx.	80 cm³
Proteção da bacia	Integrado como bacia metálica
Pressão operacional	1 bar...16 bar
Taxa de fluxo mínimo para função do lubrificante	50 l/min
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	7200 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Viscosidade do óleo	ISO VG 32
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	810 g
Tipo de montagem	Alternativa: Instalação em linha Através dos acessórios
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	G1/2
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Alumínio fundido
Material do copo	Liga de alumínio forjada