

Flange do motor
EAMF-A-44A/B-57A
Número de referência: 530081

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	77 g
Código da interface, Motor in	57A
Código da interface, caixa de acoplamento	44A 44B
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS