

Acoplamento rápido EAMC-B-15-22-5-5

Número de referência: 530085

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro do suporte 1	5 mm
Diâmetro do suporte 2	5 mm
Tamanho	15
Comprimento nominal	22 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	12000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 oC...60 oC
Momento de inércia	0.13 kgmm ²
Torque transmissível	1 Nm
Peso do produto	6 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS