

# Anel vedante OK-3/8

Número de referência: 531773

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
De acordo com a norma	ISO 16030
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Aperto manual em RT	Sim
Torque de aperto nominal	12.5 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 20%
Peso do produto	0.44 g
Conexão pneumática	G3/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material dos batentes	Reforçado com PA
Material de vedações	TPE-U(PU)