

Conectores FBS-SUB-9-GS-IB-B

Número de referência: 532217

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	20 mm
Altura	62 mm
Comprimento	61 mm
Protocolo	INTERBUS®
Funções adicionais	Ponte RBST integrada
Peso do produto	60 g
Interface do barramento de campo	1x 5 terminais acionados por mola
Diâmetro do cabo permissível	5 mm...10 mm
Nível de proteção	IP65 IP67 Quando montado De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Humidade relativa	95 % Não condensante
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Reforçado com PA
Material da porca de capa	Latão
Material dos parafusos	Aço
Material de vedações	NBR