


Gerador de vácuo VN-07-N-I3-PQ2-VQ2-A

Número de referência: 532635

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal com efusor Laval	0.7 mm
Dimensão da largura	14.5 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Características do ejetor	Inline Alto volume de sucção
Função integrada	Válvula de impulso de ejeção, pneumática
Construção	Forma reta
Pressão de funcionamento para a taxa de sucção máx.	4 bar
Pressão operacional	1 bar...8 bar
Pressão operacional nominal	6 bar
Taxa de sucção máx. relativa à atmosfera	32.6 l/min
Tempo de fornecimento de ar na pressão operacional nominal	0.89 s
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	O funcionamento lubrificado não é possível
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	0 °C...60 °C
Dispositivo de limpeza	Espuma de sabão
Nível de ruído na pressão operacional nominal	78 dB(A)
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso do produto	41 g
Tipo de montagem	Instalação em linha
Conexão pneumática 1	QS-6
Conexão de vácuo	QS-6
Material roscado de conexão	Liga de alumínio anodizado forjada
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material do bico do coletor	POM
Material da caixa	Reforçado com PA Reforçado com POM

Característica	Valor
Material dos parafusos	Aço
Material do bico de jato	Liga de alumínio forjada
Material do conector	Latão Niquelado