

# Conector da fonte de alimentação NTSD-WD-11

Número de referência: 533119

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de montagem	Com porca de capa
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	34 g
Ligação elétrica	4 pinos Tomada angular Terminal do parafuso
Faixa da tensão operacional CA	250 V
Limite de corrente	16 A
Conector do cabo	Pg11
Diâmetro do cabo permissível	5 mm...11 mm
Secção cruzada da conexão	2.5 mm <sup>2</sup>
Nível de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Material da caixa	PBT
Material dos contactos do pino	Liga de cobre Latão