


Flange do motor
EAMF-A-64A/B-87A
Número de referência: 533140

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	275 g
Código da interface, Motor in	87A
Código da interface, caixa de acoplamento	64A 64B
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS