Cobertura de proteção
VMPA-KMS-H

Número de referência: 533198



Ficha técnica

Característica	Valor
De acordo com a norma	DIN 41652
Durabilidade de contacto	50
Peso do produto	71 g
Ligação elétrica	Conectores/tomadas
Ligação elétrica 1, função	Extremidade do dispositivo de campo
Ligação elétrica 1, desenho	Retangular
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Tomada
Ligação elétrica 1, saída do cabo	Angular
Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão	Sub-D
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	25
Ligação elétrica 1, tipo de montagem	3x parafuso M3
Ligação elétrica 2, função	Lado do controlador
Ligação elétrica 2, tecnologia de conexão	Contactos sem solda
Faixa da tensão de operação CC	0 V...30 V
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Voltagem de funcionamento nominal CA	3 V
Resistência a sobretensão	1 kV
Diâmetro do cabo	6 mm...12 mm
Nível de proteção	IP65 De acordo com IEC 60529
Observação sobre o nível de proteção	Quando montado
Temperatura ambiente	-25 oC...80 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Nível de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Material da caixa	PA
Cor da caixa	Cinza
Material da porca de capa	PA
Material de vedações	CR NBR
Material dos contactos do pino	Liga de cobre dourado