


União de encaixe QB-1/4-3/16-U-M

Número de referência: 533218

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Largura nominal	0.118 in
Tipo de vedante no perno aparafusado	Revestimento
Desenho	Desenho reto
Tamanho da embalagem	10
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Classificação marítima	Ver certificado
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlado	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Peso do produto	0.875 oz
Tipo de montagem	Hexágono externo, tamanho 14 mm Hexágono interno, tamanho 3 mm
Conexão pneumática 1	Rosca macho R1/4
Conexão pneumática 2	Para tubos com diâmetro externo de 3/16"
Temperatura ambiente, Fahrenheit	32 oF...140 oF
Cor do anel de desengate	Cinza
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	PBT
Material do vedante roscado	NBR
Material do anel de desengate	POM
Material da garra de retenção do tubo	Aço inoxidável de liga alta