


União rápida de entrada em L QBL-3/8-5/16-U-M

Número de referência: 533242

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Largura nominal	0.236 in
Tipo de vedante no perno aparafusado	Revestimento
Desenho	Forma em L
Tamanho da embalagem	5
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Classificação marítima	Ver certificado
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controle	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Peso do produto	0.998 oz
Tipo de montagem	Hexágono externo, tamanho 17 mm
Conexão pneumática 1	Rosca externa R3/8
Conexão pneumática 2	Para tubos com diâmetro externo de 5/16"
Temperatura ambiente, Fahrenheit	32 oF...140 oF
Cor do anel de desengate	Cinza
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	PBT
Material do vedante roscado	NBR
Material do anel de desengate	POM
Material da garra de retenção do tubo	Aço inoxidável de liga alta