

Tampa de inspeção AK-SUB-9/15-B

Número de referência: 533334

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Peso do produto	20 g
Nível de proteção	IP65 IP67 Quando montado De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Material dos parafusos	Aço Galvanizado
Material de vedações	NBR
Material da tampa	PA
Humidade relativa	Não condensante