

# Acoplamento rápido EAMC-30-32-6-8

Número de referência: 533708

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                | Valor                      |
|-------------------------------|----------------------------|
| Diâmetro do suporte 1         | 6 mm                       |
| Diâmetro do suporte 2         | 8 mm                       |
| Tamanho                       | 30                         |
| Comprimento nominal           | 32 mm                      |
| Posição de montagem           | Qualquer um                |
| Velocidade rotacional máx.    | 8000 1/min                 |
| Em conformidade com LABS      | VDMA24364-B2-L             |
| Temperatura de armazenamento  | -25 oC...60 oC             |
| Humidade relativa             | 0 - 95 %                   |
| Temperatura ambiente          | -25 oC...60 oC             |
| Momento de inércia            | 5.87 kgmm <sup>2</sup>     |
| Torque transmissível          | 6.5 Nm                     |
| Peso do produto               | 48 g                       |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |