

Bujão B-1/8-100

Número de referência: 534213

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da embalagem	100
De acordo com a norma	DIN 908
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto nominal	3,5 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 20%
Peso do produto	7 g
Tipo de montagem	Hexágono interno, tamanho 5 mm
Conexão pneumática 1	Rosca macho G1/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do bujão	Aço, galvanizado
Material da junta circular	PA TPE-U(PUR)