

Conectores FBS-RJ45-8-GS

Número de referência: 534494

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	33 mm
Altura	41 mm
Comprimento	20 mm
Peso do produto	15 g
Especificação do cabo da Ethernet	Tipo: CAT.5 Diâmetro do fio individual: 0,89 - 0,99 mm AWG 24-26, fio fino
Proteção contra contactos diretos e indiretos	PELV
Diâmetro do cabo permissível	4 mm...5.4 mm
Nível de proteção	IP65 IP67 De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 oC...60 oC
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Humidade relativa	0 - 90% Não condensante
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Material da caixa	Reforçado com PA
Material dos parafusos	Aço
Material de vedações	NBR