

# Válvula de arranque suave MS12N-DL

Número de referência: 535038

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de escape de ar	Estrangulável
Tipo de atuação	Pneumático
Posição de montagem	Qualquer um
Acionamento manual auxiliar	Nenhum
Construção	Assento axial
Método de reposição	Mola mecânica
Tipo de controle	Direto
Conexão da alimentação de ar de piloto	Interno
Direção de fluxo	Não reversível
Função da válvula	2/2
Pressão operacional	2 bar...20 bar
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	25000 l/min...42000 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	3600 g
Tipo de montagem	Alternativa: Instalação em linha Através dos acessórios
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Alumínio fundido