

Guia do sensor HGP-SL10-25

Número de referência: 535585

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	10
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Guia do sensor
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do adesivo	Adesivo estrutural