

Filtros de vácuo VAF-PK-3

Número de referência: 535883

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	2 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Grau de filtração	50 µm
Pressão operacional	-0.95 bar...0 bar
Observação sobre a pressão operacional	Apenas para o uso em sistemas de vácuo abertos
Taxa de fluxo à pressão negativa de -0,75 bar	50.8 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A, com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C
Peso do produto	4 g
Tipo de montagem	Instalação em linha
Conexão pneumática	PK-3 com porca de capa
Material da porca de capa	POM
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do filtro	Tecido PA
Material da caixa	PA
Adequação do impulso de ejeção	8 bar