


# Base de apoio-SET MS12-AQU

Número de referência: 537140

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tamanho                                | 12                                                  |
| Série                                  | MS                                                  |
| Posição de montagem                    | Qualquer um                                         |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                     |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B2-L                                      |
| Temperatura de armazenamento           | -10 oC...60 oC                                      |
| Temperatura do meio                    | -10 oC...60 oC                                      |
| Peso do produto                        | 1300 g                                              |
| Conexão pneumática 1                   | 1 1/4 NPT                                           |
| Conexão pneumática 2                   | 1 1/4 NPT                                           |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                          |
| Material da base de apoio              | Alumínio fundido                                    |
| Material de vedações                   | NBR                                                 |