Filtro de carvão ativo
MS12-LFX-G-U

Número de referência: 537155



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Série	MS
Posição de montagem	Vertical +/-5º
Drenagem do condensador	Em rotação manual
Construção	Filtro de fibra
Pressão operacional	0 bar...20 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido em conformidade com ISO 8573-1:2010 [3:4:2] Gases inertes
Resistência à vibração	Teste à aplicação do transporte com gravidade classe 2 de acordo com FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido em conformidade com ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Temperatura do meio	5 oC...30 oC
Teor em óleo residual	0.003 mg/m3
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	7000 g
Tipo de montagem	Alternativa: Instalação em linha Com suporte de montagem
Material da tampa	PA
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do indicador de nível da bacia metálica	PC
Material de vedações	NBR
Material do filtro	Carvão ativo Fibra
Material da caixa	Alumínio fundido
Material do copo	Liga de alumínio forjada
Material da janela de inspeção	PC