


Montagem por flange FNC-20

Número de referência: 537247

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	20
De acordo com a norma	ISO 21287
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso do produto	141 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Aço Galvanizado
Material dos parafusos	Aço Galvanizado