

# Fixação por pés HNA-25-R3

Número de referência: 537255

FESTO



## Ficha técnica

| Característica   | Valor   |
|--|---|
| Tamanho  | 25  |
| De acordo com a norma                                  | ISO 21287   |
| Variantes  | Alta proteção contra corrosão   |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                 | 3 - Risco de corrosão alto  |
| Em conformidade com LABS                               | VDMA24364-B2-L  |
| Adequação para a produção de baterias de íões de lítio | Não se podem utilizar metais com mais de 5% de cobre em massa, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas |
| Peso do produto  | 90 g  |
| Observação sobre os materiais                          | Em conformidade com a RoHS  |
| Material do suporte angular                            | Aço<br>Com revestimento de proteção   |