

Controlador da posição final SPC11-INC

Número de referência: 537321

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Backup de dados	Memória Flash
Sinais de controlo	Remoto/entrada Teach/esquerda/direita Entrada, posição 1/2/3/4 Saída Error-Ready Saída, posição 1/2/3/4
Ecrã	3 dígitos Cor vermelha Indicador de 7 segmentos
Componentes de controlo	3 botões de pressão Teclado sensível ao toque
Proteção do fusível para saídas	Eletrónico Corrente de desligar máxima 500 mA Através da soma de todas as saídas
Número de saídas digitais	5
Número de entradas digitais	8
Desenho de saídas	De acordo com IEC 61131-2 Lógica positiva (PNP) Sem isolamento galvânico
Versão entradas	De acordo com IEC 61131-2 Lógica positiva (PNP) Sem isolamento galvânico
Tempo de antirressalto nas entradas	20 ms
Consumo de corrente máximo com válvula proporcional	1.1 A
Consumo de corrente máximo sem válvula proporcional	80 mA
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Consumo de corrente de entrada	4 mA
Classificação de corrente por saída	0.1 A
Flutuações permissíveis da tensão	+/- 25%
Certificado	Marca RCM
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Resistência a choques contínuos segundo DIN/IEC 68 Parte 2-82	Testado de acordo com o grau de severidade 2
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L

Característica	Valor
Humidade relativa	0 - 95 % Não condensante
Nível de proteção	IP65 De acordo com IEC 60529
Resistência à vibração de acordo com DIN/IEC 68 Parte 2-6	Testada de acordo com o nível de severidade 1
Temperatura ambiente	0 oC...50 oC
Peso do produto	400 g
Tensão op. lig. elét., ent. e saídas	15 pinos SUB-D Conectores
Ligação elétrica, válvula proporcional	Tomada M9 7 pinos
Ligação elétrica, potenciômetro linear	8 pinos Tomada M12