

Flange articulada SNCL-20

Número de referência: 537792

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	20
De acordo com a norma	ISO 21287
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...90 oC
Peso do produto	38 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Liga de alumínio forjada
Material do rolamento	Polímero
Material dos parafusos	Aço Galvanizado