

Flange articulada SNCL-16-R3

Número de referência: 537795

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	16
De acordo com a norma	ISO 21287
Variantes	Alta proteção contra corrosão
Classe de resistência à corrosão (CRC)	3 - Risco de corrosão alto
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...90 oC
Peso do produto	21 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Liga de alumínio forjada Com revestimento de proteção
Material do rolamento	Polímero
Material dos parafusos	Aço inoxidável de liga alta